

**Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 110304****Données de commande**

N° commande	GG3563 110304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sommaire	261224 HB7140-2
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Quantité	50
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Fiche technique

Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3563 110304