

**Pack promotionnel Plaquettes SNMG pour finition, 30 pièces, HB7020-2****Données de commande**

N° commande	GG2441 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	SNMG 120404
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	160 - 400 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	251142 HB7020-2
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	8
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2441 120404
