

**Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT020, Taille: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG3934 09T308
GTIN	4067263095330
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Sommaire	260213 HBT020
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Revêtement	TiCN
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3934 09T308