

**Pack promotionnel Plaquettes SNMG pour finition, 30 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2442 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	SNMG 120404
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	8
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 mm/min
Sommaire	251142 HB7035-2
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2442 120404
