


Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT020, Taille: 120404

Données de commande

N° commande	GG3934 120404
GTIN	4067263095354
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Revêtement	TiCN
Sommaire	260219 HBT020
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3934 120404