

**Plaquette CNMG pour finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2900 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Application principale	M
Sommaire	250058 HB7120-1
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Quantité	30
Nuance	HB7120-1

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2900 120404