

**Garant**

### Forêt à centrer CN carbure monobloc 142° droit, TiAIN, Ø DC h6: 12mm



#### Données de commande

N° commande	121111 12
GTIN	4045197504678
Classe d'article	11E

#### Description

##### Exécution:

≥ Ø 6 mm avec méplat d'entraînement HB.

≥ Ø 6 mm avec méplat d'entraînement HB.

##### Utilisation:

Avec angle de pointe de 142° pour forets avec angles de pointe compris entre 130 et 140°.

##### Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le Ø de perçage effectif.

#### Description technique

Longueur des goujures L <sub>c</sub>	18 mm
Tolérance de queue	h6
Ø nom. D <sub>c</sub>	12 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/tr
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Longueur totale L	70 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Revêtement	TiAIN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Tolérance Ø nominal	h6

## Fiche technique

Angle de pointe	142 degré
Bague de couleur	Sans

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	260 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	240 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	65 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
CuZn	adaptée	200 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		