



Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: N3



Données de commande

N° commande	441190 N3
GTIN	7290005395062
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Serrage 3 points de la tige de mesure avec courses très courtes pour un confort d'utilisation optimal. La force manuelle très faible produit un serrage durable et stable.

Dimensionnement plus robuste de la tige nickelée pour une rigidité optimale du système.

Support de comparateurs **Vario** pour la tige de serrage Ø 6mm, 8mm, 3/8 pouce, indicateurs à levier avec guidage prismatique et comparateurs avec anneaux au dos.

Réglage fin sur le support de comparateur.

Accessoire(s):

Support de comparateur 440401.

Ø bras transversal D_1 : 16 mm

Long. bras transversal L_1 : 225 mm

Ø colonne D_2 : 18 mm

Hauteur colonne L_2 : 350 mm

Raccord fileté: Filetage extérieur M10×1,25

Force d'attraction: 1300 N

Description technique

Raccord fileté	Filetage extérieur M10×1,25
Base magnétique, longueur	120 mm
Force d'attraction	1300 N
Ø bras transversal D ₁	16 mm
Base magnétique, H	55 mm
Base magnétique, largeur	50 mm
Long. bras transversal L ₁	225 mm
Ø colonne D ₂	18 mm
Hauteur colonne L ₂	350 mm
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type F	442120 F
Base pour support Type 2	442140 2
Système de serrage de tige pour supports de mesure universels Pour Ø tige du pied de réglage 16/18 mm	440351 16/18
Base pour support Type 2	442120 2
Support de comparateurs Vario Type FA1500	440401 FA1500