

**Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT020, Taille: 120408****Données de commande**

N° commande	GG3934 120408
GTIN	4067263095378
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260221 HBT020
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Quantité	30

Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3934 120408