

**Plaquette CCMT pour finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG3500 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Type d'outils	HM
Sommaire	260060 HB7120-1
Tolérance	M
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Application principale	M
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3500 09T308