

**Plaquette SNMG pour finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2445 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 mm/min
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	8
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Sommaire	251142 HB7035-2
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2445 120404
