

**Plaquette SNMG pour finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2445 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	8
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Sommaire	251144 HB7035-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 mm/min
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Type d'outils	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2445 120408
