



Petit support hydraulique avec base magnétique



Données de commande

N° commande	441000
GTIN	4260180710113
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:

Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur. Le bouton central bloque toutes les articulations comme si elles étaient soudées. Le système mécanique breveté permet d'obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Les **bras articulés** pivotent de 360° autour du support de comparateur et sont orientables sur plus de 180°. **Support de comparateur** avec queue Ø 8 mm ou prisme.

Petit support hydraulique avec aimant permanent très puissant, similaire au code art.085940réf.35. Du fait de la double enveloppe, la force magnétique ne s'exerce que vers le bas. Avec plaque de protection. **Convient particulièrement en association avec les indicateurs à levier.** Le réglage fin sur la base pivote sur l'aimant.

Remarque(s):

En cas de **serrage ouvert**, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'**état serré**, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

Porte-à-faux: 150 mm

Raccord fileté: Filetage intérieur M6

Force d'attraction: 147 N

Base magnétique, H: 30 mm
Ø pied magnétique: 35 mm

Description technique

Porte-à-faux	150 mm
Ø pied magnétique	35 mm
Force d'attraction	147 N
Base magnétique, H	30 mm
Raccord fileté	Filetage intérieur M6
Type de produit	Support de mesure