

**Plaquette CNMG pour finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG2902 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3.25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Application principale	M
Revêtement	revêtu
Quantité	30
Sommaire	250050 HB7140-2

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2902 09T304