

 HÖRGER & GÄSSLER

Support de comparateur magnétique mécanique, Rayon d'action: 220mm



Données de commande

N° commande	441100 220
GTIN	4260180710878
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:

Blocage central mécanique de toutes les articulations. Réglage progressif de la force de serrage. Base magnétique commutable avec semelle prismatique. Toute position atteignable dans la limite du rayon d'action. Réglage fin à stabilité élevée. Support de comparateur avec queue Ø 8 mm ou prisme.

Livraison:

Base magnétique 440868 réf. 1.

Description technique

Force d'attraction	800 N
Base magnétique, H	55 mm
Porte-à-faux	220 mm
Base magnétique, longueur	64 mm
Base magnétique, largeur	50 mm
Raccord fileté	M8

Positionnement du raccord fileté	central
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type 1	440868 1
--------------------------	----------