

**Plaquette DCMT pour finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 070202****Données de commande**

N° commande	GG3937 070202
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	1,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Sommaire	260363 HBT020
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3937 070202