

Garant**Plaquette CNMG pour finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG2903 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	250052 HB7120-1
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3.25 mm
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Type d'outils	Carbure
Quantité	50
Application principale	M
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2903 09T308