

**Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2****Données de commande**

N° commande	GG2408 160612
GTIN	4067263092391
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	5,5 mm
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Sommaire	250170 HB7020-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2408 160612
