

Garant**Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7020-2, Taille: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG2808 09T308
GTIN	4067263095217
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Application principale	P
Sommaire	260152 HB7020-2
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Quantité	30
Nuance	HB7020-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2808 09T308