



Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 11T308



Données de commande

N° commande	GG3939 11T308
GTIN	4067263095569
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	260508 HBT020
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Application principale	P

Fiche technique

Quantité	50
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3939 11T308