

**Plaquette SNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2451 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Application principale	P
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 320 mm/min
Sommaire	251224 HB7035-2
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Nombre de changements/dents	8
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2451 120408
