




## Paire de crampons plaqueurs Mini-Bulle, Largeur rainure a: 16mm



### Données de commande

N° commande	375100 16
GTIN	4020772073114
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Construction particulièrement basse (voir tableau: hauteur au-dessus du bord supérieur de la table). La hauteur de serrage peut encore être réduite et la tolérance de profondeur de la rainure en T compensée par une rectification de la mâchoire de serrage. La pièce à usiner est plaquée sur la table de la machine-outil sous l'action de la mâchoire de serrage.

#### Utilisation:

**Pour le bridage latéral de pièces particulièrement basses** directement sur la table de la machine-outil.

#### Matière(s):

Acier traité, trempé et revenu bruni.

#### Livraison:

Avec clé 6 pans ISO 2936 C.

#### Remarque(s):

Livable uniquement par paires!

### Description technique

Largeur rainure a	16 mm
Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table h <sub>2</sub>	17 mm
Réglage possible x	6 mm

Hauteur H <sub>1</sub>	15 mm
Course de serrage	2,5 mm
Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table h <sub>1</sub>	2,5 mm
Longueur L	68 mm
Largeur B	25 mm
Type	6492
Type de produit	Etau plaqueur