

**Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT020, Taille: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG3942 09T304
GTIN	4067263093473
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sommaire	260791 HBT020
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3942 09T304