

**Garant**
**DNMG 150612, Nuance: HB7415**


### Données de commande

N° commande	250764 HB7415
GTIN	4045197816559
Classe d'article	21G

### Description

DNMG 150612 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 70 m/min

### Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Brise-copeaux	TIM
Condition de coupe	Continue
Application principale	S
Nuance	HB7415
Avance $f$	0,1 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 70 m/min

Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage