

**Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Taille: 09T302****Données de commande**

N° commande	GG2809 09T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	260148 HB7035-2
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Rayon d'angle	0,2 mm
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2809 09T302