


Garant
SNMG 120404, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	251222 HB7415
GTIN	4045197816580
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120404 HB7415 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIM

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm

Avance f : 0,1 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 70 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	S
Brise-copeaux	TIM
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 70 m/min

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage