

**Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Taille: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG2809 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2
Sommaire	260152 HB7035-2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2809 09T308