

**Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2809 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Application principale	P
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Sommaire	260158 HB7035-2
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \text{ max}}$	4,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2809 120404