

Garant
CC.T 120404, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	260064 HB7415
GTIN	4045197816924
Classe d'article	21G

Description

CC.T 120404 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2 mm

Avance f: 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Avance f	0,1 mm/tr
Brise-copeaux	TIS
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7415
Application principale	S
Prof. coupe a_p	0,2 - 2 mm

Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage