



Plaquette CNMG pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120408



Données de commande

N° commande	GG2905 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	250060 HB7140-2
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Application principale	M
Revêtement	revêtu

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2905 120408