

**Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 120416****Données de commande**

N° commande	GG2410 120416
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	250162 HB7010-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min
Code ISO plaquette	CNMG 120416
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	1,05 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Application principale	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	1,6 mm
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2410 120416
