

Garant**CC. T 120408, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Classe d'article	21G

Description

CC. T 120408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Application principale	M
Nuance	HB7120-1

Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Brise-copeaux	VM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage