

**Pack promotionnel Plaquettes TNMG pour finition, 30 pièces, HB7020-2****Données de commande**

N° commande	GG2455 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	160 - 400 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	251432 HB7020-2
Nombre de changements/dents	6
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2455 160404
