

**Garant**
**DC. T 11T302, Nuance: HB7120-1**


### Données de commande

N° commande	260458 HB7120-1
GTIN	4045197817327
Classe d'article	21G

### Description

DC. T 11T302 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

### Description technique

Brise-copeaux	VM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min
Application principale	M
Nuance	HB7120-1
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr

Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage