

Garant**DC. T 11T304, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	260462 HB7120-1
GTIN	4045197817334
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	VM
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Nuance	HB7120-1

Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage