

**Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 120412****Données de commande**

N° commande	GG2411 120412
GTIN	4067263092346
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Sommaire	250160 HB7020-2
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2411 120412
