



Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Taille: 060202



Données de commande

N° commande	GG2810 060202
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260140 HB7010-2
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2810 060202