


Garant
SCMT 120404, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	260748 HB7415
GTIN	4045197817013
Classe d'article	21G

Description

SCMT 120404 HB7415 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1 mm

Avance f : 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Brise-copeaux	TIS
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 1 mm
Avance f	0,1 mm/tr
Nuance	HB7415

Application principale	S
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage