

**Plaquette VBMT pour finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 110304****Données de commande**

N° commande	GG3949 110304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Type d'outils	HM
Quantité	50
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Sommaire	261186 HBT020
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 mm/min
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm

Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3949 110304