

Garant**Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Taille: 09T302****Données de commande**

N° commande	GG2810 09T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Sommaire	260148 HB7010-2
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Type d'outils	HM
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2810 09T302