



## Crampon plaqueur, Largeur rainure a: 22mm



### Données de commande

N° commande	375115 22
GTIN	4020772374198
Classe d'article	35A

### Description

**Exécution:**

Positionner le crampon plaqueur sur la pièce à usiner. Ensuite, serrer les vis de fixation pour la table de machine. La pièce à usiner est serrée par le biais de la vis de serrage.

**Utilisation:**

**Pour le bridage latéral de pièces à usiner très plates** afin de procéder à l'usinage complet de surfaces sans contour critique. Utilisation possible à l'horizontale et à la verticale.

**Matière(s):**

Acier traité, trempé et revenu bruni.

### Description technique

Hauteur intermédiaire $H_1$	22 mm
Hauteur min. $h_1$	22 mm
Force de serrage $F_2$ verticale	18 kN
Filetage G	M20
Force de serrage $F_1$ horizontale	36 kN
Hauteur max. $h_2$	36 mm
Largeur rainure a	22 mm
Longueur L	152 mm
Largeur B	62 mm

Type	6496
Type de produit	Etau plaqueur