



Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HBT020, Taille: 110304



Données de commande

N° commande	GG3950 110304
GTIN	4067263095910
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sommaire	261252 HBT020
Type d'outils	HM
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3950 110304