



Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 110304



Données de commande

N° commande	GG3951 110304
GTIN	4067263095927
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Quantité	50
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Application principale	P
Sommaire	261252 HBT020
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p \text{ max}}$	1,75 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Code ISO plaque	VBMT 110304
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3951 110304