



Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 160404



Données de commande

N° commande	GG3951 160404
GTIN	4067263095941
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Type d'outils	HM
Sommaire	261257 HBT020
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3951 160404