

Garant

Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 09T308



Données de commande

N° commande	GG2909 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Application principale	M
Sommaire	250152 HB7120-1
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3.25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Tolérance	M
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2909 09T308