

Garant**Plaquette VCMT pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG3568 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Quantité	50
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Sommaire	261374 HB7130-2
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min

Fiche technique

Code ISO plaque	VCMT 160408
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3568 160408