



Jauge de profondeur numérique TWIN CAL IP 67, Plage de mesure: 350mm



Données de commande

N° commande	418697 350
GTIN	7630041106565
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Grand affichage numérique de 11 mm, protection IP67, boîtier «Soft touch», autonomie de 12000 heures, mise en veille après 10 min et arrêt automatique au bout de 2 h, interface TLC-TWIN, surface de mesure étagée de 4mm de large.

Avec talon rotatif à 360° pour des opérations de mesure diverses.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Universelle pour mesures de profondeur, alésages, épaulements, largeurs et écarts.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032

Accessoire(s):

Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.

Description technique

Etalonnage	A1
Longueur semelle	150 mm
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB

Lecture commutable	0,01 mm
Section de la règle	15×4 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Norme	ISO 13385
Lecture commutable	mm / pouces
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	Trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021000 500
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500

Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Câble de données TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Câble de données TLC, 2 m Type D	498918 D
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975