

Garant**Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 120412****Données de commande**

N° commande	GG2909 120412
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Tolérance	M
Sommaire	250160 HB7120-1
Rayon d'angle	1,2 mm
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Application principale	M
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2909 120412