

**Plaquette VCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 110304****Données de commande**

N° commande	GG3955 110304
GTIN	4067263096047
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	VCMT 110304
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	50
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Revêtement	TiCN
Sommaire	261472 HBT020
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Application principale	P
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3955 110304