

**Plaquette TNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2464 160404
GTIN	4067263093404
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Sommaire	251542 HB7020-2
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2464 160404
